

WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	2979350000
Art	WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST
GTIN (EAN)	4099986832794
VPE	1 ST

WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	135 mm	Tiefe (inch)	5.3149 inch
Höhe	38 mm	Höhe (inch)	1.4961 inch
Breite	816 mm	Breite (inch)	32.1259 inch
Nettogewicht	300 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-20 - 45°C
--------------------	------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	60b0f8b3-d5d4-4f2d-a3c8-d2f055e5e550

Allgemeine Technische Daten

Lichtfarbe (CCT)	5700K, White	Lichtstrom	5825 lm
Strahlungswinkel	100°	Lebensdauer	60.000 h
Montageart	Schraubmontage	Schutzart	IP40

Anschlussdaten

Polzahl	3
---------	---

Elektrische Daten

Nennspannung	230 V AC	Leistung	32.5 W
Dimmbar	Ja, stufenlos dimmbar		

Technische Daten Kabel

Gehäusebasismaterial	Alu hart eloxiert
----------------------	-------------------

Werkstoffdaten

Gehäusebasismaterial	Alu hart eloxiert
----------------------	-------------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		