

H0,5/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Für Leiter von 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Material E-Cu, galvanisch verzinnt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2984690000
Art	H0,5/8
GTIN (EAN)	4099986845992
VPE	1000 ST
Verpackung	lose

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Abmessungen und Gewichte

Höhe	8 mm	Höhe (inch)	0.315 inch
Durchmesser	0.5 mm	Nettogewicht	0.04 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Aderendhülsen

Kontaktfächendurchmesser (D1)	1 mm	Kontaktfächendurchmesser (D1)	1 mm
Kragendurchmesser (D2)	2.1 mm	Kragendurchmesser (D2)	2.1 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 20	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt	0.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt	0.5 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		