

## CMA-A20-40-1A-3-1VA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Aufsteck-Stromwandler

Aufsteckstromwandler kommen überall dort zum Einsatz, wo hohe Ströme von bis zu 5000A erfasst und weiterverarbeitet werden sollen. Unsere Aufsteckstromwandler liefern dabei Sekundärströme von 1A oder 5A. Zusätzlich bietet Weidmüller kompakte Low-Power Stromwandler an, um Ströme bis zu 600 A zu Spannungen bis 333 mV zu wandeln.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Primärstrom: 40 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 1 VA, Genauigkeitsklasse: 3
Best.-Nr.	<a href="#">3008140000</a>
Art	CMA-A20-40-1A-3-1VA
GTIN (EAN)	409998690944 1
VPE	1 ST
Hersteller	ENTES Elektronik

### Technische Daten

#### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

#### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	57 mm	Tiefe (inch)	2.2441 inch
Höhe	65 mm	Höhe (inch)	2.5591 inch
Breite	47 mm	Breite (inch)	1.8504 inch
Nettogewicht	295 g		

#### Temperaturen

Lagertemperatur Betriebstemperatur -5 °C...40 °C

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform  
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Elektrische Attribute

Genauigkeitsklasse 3 Sekundärstrom 0...1 A  
 Bürde 1 VA Primärstrom 40 A

#### Technische Eigenschaften

Schutzart IP20 Thermischer Nenndauerstrom 1,2 x Inenn  
 Ithermisch  
 Nennfrequenz 50 / 60 Hz

#### Isolationskoordination

Genauigkeitsklasse 3 Isolationsspannung 3 kV / 1 min

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

