

**WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die H Serie ist ideal für die mobile Beleuchtung von Arbeitsbereichen. Durch die einfache Handhabung und den eingebauten Akku können alle dunklen Stellen beleuchtet werden. Durch das mitgelieferte Kabel kann der Akku schnell und einfach aufgeladen werden. Die Mini-Arbeitsleuchte sorgt für eine mobile Beleuchtungsmöglichkeit, mit bis zu 6500 K.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	3031110000
Art	<a href="#">WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC</a>
GTIN (EAN)	4099986975743
VPE	1 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	17.8 mm	Tiefe (inch)	0.7008 inch
Höhe	89 mm	Höhe (inch)	3.5039 inch
Breite	23.1 mm	Breite (inch)	0.9094 inch
Nettogewicht	40 g		

### Temperaturen

Betriebstemperatur -10 - 35°C

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform  
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Technische Daten

Anschlussart	USB C	Form des LED Moduls	Rund
Anzahl LEDs	1	Lichtfarbe (CCT)	6500K, 5000K
Lichtstärke	300 lm	Lichtstrom	300 lm
Strahlungswinkel	120 °	Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IPX3	Effizienzklasse (nach EU Verordnung Nr. 874/2012)	Not required

### Technische Daten Kabel

Kabel Material	PC	Gehäusebasismaterial	Aluminum
Kabellänge	0.5 m		

### Werkstoffdaten

Gehäusebasismaterial Aluminum Material Abschlusskappen PC

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

