Datenblatt

UC20-FM-BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	3041980000
Art	UC20-FM-BASE
GTIN (EAN)	4099987013338
VPE	1 ST

UC20-FM-BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	101 mm	Tiefe (inch)	3.9764 inch
Höhe	120 mm	Höhe (inch)	4.7244 inch
Breite	30 mm	Breite (inch)	1.1811 inch
Nettogewicht	0 g		

Systemdaten

Programmierumgebung	Linux

Versorgung

Versorgungsspannung	5 V DC ±4 % über UC20	Stromaufnahme aus Isys, typ.	<500 mA

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	The matching end brackets are included with the control.

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001422	ETIM 9.0	EC001422
ETIM 10.0	EC001422	ECLASS 14.0	27-24-22-05
ECLASS 15.0	27-24-22-05		