Datenblatt

UC20-EM-232-485

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	3042000000
Art	UC20-EM-232-485
GTIN (EAN)	4099987013352
VPE	1 ST

UC20-EM-232-485

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	66.5 mm	Tiefe (inch)	2.6181 inch
Höhe	40.5 mm	Höhe (inch)	1.5945 inch
Breite	18.5 mm	Breite (inch)	0.7283 inch
Nettogewicht	0 g		

Anschlussdaten

Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)	AWG 20	Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)	AWG 16
Anschlussart	PUSH IN	Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.	1.5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.	0.14 mm²		

Systemdaten

Schnittstelle	RS232/485	Galvanische Trennung	500 V DC
Anschluss	PUSH IN		

Versorgung

Versorgungsspannung	5 V DC ±4 % über UC20	Stromaufnahme aus Isys, typ.	<200 mA

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	The matching end brackets are included with the control.

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001423	ETIM 9.0	EC001423
ETIM 10.0	EC001423	ECLASS 14.0	27-24-22-08
ECLASS 15.0	27-24-22-08		

UC20-EM-232-485

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

BLF 3.50/180LR



Effizient verbinden auf kleinem Raum: Buchsenstecker mit Federanschluss (Push In) als steckbare Anschlussebene, der Einsatz erfolgt in Verbindung mit den Stiftleisten im Raster 3,50 mm.

Allgemeine Bestelldaten

Art	BLF 3.50/08/180LR SN OR...	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2459740000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 8,
GTIN (EAN)	4050118475159	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Conductor cross-section
VPE	48 ST	(rated connection), max.: 1.5 mm², Box