

**CXX LD 41R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abbildung ähnlich

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	CUBESERIES, LED-Modul mit Freilaufdiode, Nennspannung: 6...24 V DC, Steckanschluss
Best.-Nr.	<a href="#">3053290000</a>
Art	CXX LD 41R
GTIN (EAN)	4099987023108
VPE	20 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	25.7 mm	Tiefe (inch)	1.0118 inch
Höhe	9.2 mm	Höhe (inch)	0.3622 inch
Breite	12.8 mm	Breite (inch)	0.5039 inch
Nettogewicht	2 g		

#### Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Umgebungstemperatur	-40 °C...70 °C
Betriebstemperatur			

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Steuerseite

Nennsteuerspannung	6...24 V DC	Nennstrom DC	6.8 mA
Statusanzeige	LED rot	Schutzschaltung	Freilaufdiode

#### Allgemeine Daten

Farbe	schwarz		
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94	Komponente	Gehäuse	
	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2	

#### Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik	Steckanschluss
------------------------	----------------

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

**Zeichnungen**

**Anschlussbild**



**Maßbild**



Sonstiges

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

