

IE-AD-3RJ12-1:1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Wenn Sie einen Adapter benötigen, der es Ihnen erlaubt, ein 8-adriges Installationskabel für zwei 4-adrige Dienste zu nutzen, dann ist das Kabelaufteilungsmodul von Weidmüller Ihre erste Wahl.

Merkmale:

- IP20
- Cat.5
- durch schmale Bauform nebeneinander im Patchfeld steckbar

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Cable splitter module, IP20
Best.-Nr.	3095680000
Art	IE-AD-3RJ12-1:1
GTIN (EAN)	4099987117050
VPE	10 ST

IE-AD-3RJ12-1:1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 37 g

Temperaturen

Lagertemperatur Betriebstemperatur -40 °C...85 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Anschluss 1	RJ12	Anschluss 2	RJ12
Farbe	schwarz	Gehäusebasismaterial	PBT, UL 94: V-0
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel	Schirmung	ungeschirmt
Schutzart	IP20	Steckzyklen	750

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm TIA-1096-A

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand 1000 MΩ at 500 V DC Nennspannung 125 V

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

IE-AD-3RJ12-1:1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen