

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	3101690000
Art	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X
GTIN (EAN)	4099987143141
VPE	1 ST

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	10 mm	Tiefe (inch)	0.3937 inch
Höhe	10 mm	Höhe (inch)	0.3937 inch
Länge	465 mm	Länge (inch)	18.3071 inch
Nettogewicht	228 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-20 - 50°C
--------------------	------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

Allgemeine Technische Daten

Form des LED Moduls	Rechteckig	Lebensdauer	60.000 h
Schutzart	IP67	Effizienzklasse (nach EU Verordnung Nr. 874/2012)	Not required

Anschlussdaten

Anschlussgewinde	ohne
------------------	------

Elektrische Daten

Nennspannung	≤ 5 V DC	Leistung	2.1 W
Dimmbar	Ja		

Technische Daten Kabel

Kabel Material	PUR	Mantelfarbe	schwarz
Gehäusebasismaterial	Aluminium	Kabellänge	5 m

Werkstoffdaten


Gehäusebasismaterial	Aluminium	Vergussmasse	PUR V0
----------------------	-----------	--------------	--------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

Zeichnungen

Zeichnung



WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

M8 / M12 Befestigungsclip



Weidmüller bietet für den Bereich der Sensor-Aktor Verkabelung unterschiedlichstes Werkzeug und Zubehör an.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SAI-M12-CLIP	Ausführung
Best.-Nr.	1362750000	
GTIN (EAN)	4050118164879	
VPE	10 ST	