

CUTFIX PRO FEEDER XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Zum automatischen Ablängen von Einzelleitern
- Hohe Wiederholgenauigkeit durch präzisen Servogleichstromantrieb
- Schnittstelle zur Ansteuerung des Ablängautomaten durch IBM-kompatiblen PC

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	3125090000
Art	CUTFIX PRO FEEDER XL
GTIN (EAN)	4099987282055
VPE	1 ST

CUTFIX PRO FEEDER XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	370 mm	Tiefe (inch)	14.5669 inch
Höhe	250 mm	Höhe (inch)	9.8425 inch
Breite	300 mm	Breite (inch)	11.811 inch
Nettogewicht	13000 g		

Ablängautomaten

Anschlußleistung	0.1 kW	Mengenvorwahl max.	Teilmengenvorwahl einstellbar
Antrieb	elektrisch	Tastatur	Touchdisplay
Anzeigedisplay	LCD-Anzeige	Längenvorwahl, max.	999999 mm
Längenvorwahl, min.	10 mm	Software	für Datenaustausch zu IBM-kompatiblen PC
Durchlass (max. Durchmesser)	8 mm Außendurchmesser	Elektroanschluss	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Einzelleiter feindrätig / eindrätig	max. 10 mm ² / max. 2,5 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		