

IE-C6GO6LD0003F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allgemeine Bestelldaten**

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.3 m, 6 kV |
| Best.-Nr. | 3136130003 |
| Art | IE-C6GO6LD0003F40F40-X-K3KV |
| GTIN (EAN) | 4099987349284 |
| VPE | 30 ST |

IE-C6GO6LD0003F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|-------|--------------|-------------|
| Länge | 0.3 m | Länge (inch) | 11.811 inch |
| Nettogewicht | 9 g | | |

Temperaturen

| | | |
|-----------------|--------------------|----------------|
| Lagertemperatur | Betriebstemperatur | -20 °C...60 °C |
|-----------------|--------------------|----------------|

Allgemeine Standards

| | | | |
|---------------------|------------|--|-----------------------|
| Steckverbinder Norm | TIA-1096-A | Anwendungsspezifische Kommunikationskabelanlagen | VDE-AR-N 4100:2019-04 |
|---------------------|------------|--|-----------------------|

Stecker

| | | | |
|----------------|--|---------------|--|
| Stecker rechts | RJ12, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, ungeschirmt | Stecker links | RJ12, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, ungeschirmt |
|----------------|--|---------------|--|

Elektrische Eigenschaften Kabel

| | | | |
|------------------------|-------|--------------------------|----------|
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV | Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Kategorie | Cat.3 | Isolationsspannung, max. | 300 V |

Kabelaufbau

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------------------------|-------|
| Manteldurchmesser | 4.8 mm | Mantelfarbe | grau |
| Querschnitt | 3x2xAWG 24/7 | Schirmung | U/UTP |
| Anzahl der Adern | 6 | Manteldurchmesser, max. | 5 mm |
| Manteldurchmesser, min. | 4.6 mm | Werkstoff Mantel | LSZH |

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

| | | | |
|-----------------|------|-----------------|--------------------------------|
| Ölbeständigkeit | No | Farbe | rot, grau |
| Halogene | Nein | Flammwidrigkeit | in accordance with IEC 60332-1 |

Stecker links

| | |
|---------------|--|
| Stecker links | RJ12, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, ungeschirmt |
|---------------|--|

Stecker rechts

| | |
|----------------|--|
| Stecker rechts | RJ12, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, ungeschirmt |
|----------------|--|

IE-C6GO6LD0003F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 | | |