

**BRES BO-OFM-14-B WALLMOUNT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | Photovoltaik, Montagefuß, Ersatzteil, Montagefuß,<br>10 MPP, 12 MPP |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3139430000</a>  |
| Art        | BRES BO-OFM-14-B WALLMOUNT  |
| GTIN (EAN) | 4099987378406   |
| VPE        | 1 ST  |

## BRES BO-OFM-14-B WALLMOUNT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

|              |       |               |             |
|--------------|-------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 25 mm | Tiefe (inch)  | 0.9842 inch |
| Höhe         | 67 mm | Höhe (inch)   | 2.6378 inch |
| Breite       | 28 mm | Breite (inch) | 1.1024 inch |
| Nettogewicht | 83 g  |               |             |

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002625    | ETIM 9.0    | EC002625    |
| ETIM 10.0   | EC002625    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-07 |             |             |