

TCB INL THIRD 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Inspiziert durch 5S und Lean-Management Methoden bilden die Weidmüller Schaumstoffeinsätze den Kern eines effizienten und aufgeräumten Arbeitsplatzes. Als Baukastenprinzip konzipiert sie eine Vielzahl von Vorzügen und lassen sich nach den individuellen Bedürfnissen auswählen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	3155290000
Art	TCB INL THIRD 6
GTIN (EAN)	4099987654685
VPE	1 ST

TCB INL THIRD 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	50 mm	Tiefe (inch)	1.9685 inch
Höhe	390 mm	Höhe (inch)	15.3543 inch
Breite	185 mm	Breite (inch)	7.2835 inch
Durchmesser	0 mm	Nettogewicht	1042.01 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Schaumstoff-Inlay universell groß, unbestückt
---------------------	--

Werkzeugwagen

Bestückung	mit Werkzeugen
------------	----------------

Sortimente

Durchmesser	0 mm
-------------	------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

Kabelverschraubungswerkzeuge



Schraubwerkzeug zum Befestigen und Lösen von Kabelverschraubungen und Zubehör mit Schlüsselweiten von 11-36.

- Verschrauben bzw. lösen über mehrere Verschraubungsreihen möglich
- Keine Deformierung der Kabelverschraubungen
- SW 11 bis SW 36
- Stufenlose Einstellung der Schlüsselweite
- Ratschenfunktion: Kein Absetzen des Werkzeuges zwischen den Schraubvorgängen notwendig
- Echtes Einhandwerkzeug

Allgemeine Bestelldaten

Art	FLECAFIX 11/24	Ausführung
Best.-Nr.	9015900000	Cable gland tool
GTIN (EAN)	4032248309573	
VPE	1 ST	
Art	FLECAFIX 24/36	Ausführung
Best.-Nr.	9015980000	Cable gland tool
GTIN (EAN)	4032248309597	
VPE	1 ST	

Verschraubungswerkzeug Screwty®



Das ideale Werkzeug für alle Fälle
Screwty® ist das ideale und universelle Werkzeug zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit dem Screwty® sind auch schwer zugängliche Rundsteckverbindungen gut erreichbar. Ohne großen Kraft aufwand, nur durch einfaches Drehen lassen sich Steckverbinder ganz leicht lösen und festschrauben. Der Screwty® passt für die meisten Leitungen und Steckverbinder auch anderer Anbieter (über 90 %) und ist damit weltweit einsetzbar und einzigartig. Der Screwty® besteht aus einem Handgriff mit einem handelsüblichen 1/4-Zoll-Anschluss. Damit kann er für alle Größen verwendet werden: für M12- und M8-Rundsteckverbinder, für die Varianten der freikonfektionierbaren Stecker und Buchsen M12F und M8F, sowie alle M23 Stecker und Buchsen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SCREWTY SET	Ausführung
Best.-Nr.	1910000000	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248436842	
VPE	1 ST	