

## CB 760/9 TR BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	3156300000
Art	<a href="#">CB 760/9 TR BK</a>
GTIN (EAN)	4099987658539
VPE	100 ST

**Technische Daten**

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	0 mm	Höhe	760 mm
Höhe (inch)	29.9212 inch	Breite	9 mm
Breite (inch)	0.3543 inch	Nettogewicht	13.15 g

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Installationsmaterial**

UV-beständig	Keine	Wieder zu öffnen	Nein
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	85 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Halogene	Nein
Werkstoff	Polyamid 66	Zugfestigkeit	800 N
Bündeldurchmesser, max.	225 mm	Zugfestigkeit (Pound-force)	180 lbf
Bündeldurchmesser, min.	10 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		