

**Produktbild**

Im Gegensatz zu den Reihenklemmen mit integriertem Trenner, lassen sich unsere Trennstecker aus der Reihenklemm und der jeweiligen Applikation komplett lösen bzw. herausnehmen und bieten eine flexible Alternativlösung zu unseren standard Trennern.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Montagefuß für Tragschiene, anthrazit, PA 66, without, Breite: 10 mm
Best.-Nr.	<a href="#">3835360000</a>
Art	TST PPT/35
GTIN (EAN)	4008190542641
VPE	10 ST

## TST PPT/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	43 mm	Tiefe (inch)	1.6929 inch
Höhe	72.8 mm	Höhe (inch)	2.8661 inch
Breite	10 mm	Breite (inch)	0.3937 inch
Nettogewicht	12.7 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-50 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	45173c19-8a33-4947-bc2b-512a20c76dcd

### Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

### Maße

Gewinde (innen)	without
-----------------	---------

### Systemkennwerte

Ausführung	für Tragschienen
------------	------------------

### Werkstoffdaten

Werkstoff	PA 66	Farbe	anthrazit
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2		

### weitere technische Daten

rastbar	Nein	Einbauhinweis	Direktmontage
---------	------	---------------	---------------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		