

**LKSC M2,9X13VZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Das RS 80 Profil bietet Ihnen vielseitige Montagemöglichkeiten, da sowohl eine Tragschienenmontage als auch eine Wandmontage realisierbar ist. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an Ihre räumlichen Gegebenheiten und Anforderungen. Für besonders schwere Bauteile können zusätzliche Rastfüße eingesetzt werden, die für eine verbesserte Stabilität sorgen.

Ein weiterer Vorteil des RS80-Profiles ist die Möglichkeit, es individuell zuzuschneiden. Dies gibt Ihnen die Freiheit, das System genau nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Zubehör, Kreuzschlitzschraube
Best.-Nr.	<a href="#">4011200000</a>
Art	LKSC M2,9X13VZ
GTIN (EAN)	4032248415014
VPE	100 ST

## LKSC M2,9X13VZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	5.6 mm	Tiefe (inch)	0.2205 inch
Höhe	5.6 mm	Höhe (inch)	0.2205 inch
Breite	15.1 mm	Breite (inch)	0.5945 inch
Nettogewicht	0.65 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	---------------------	---------------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Werkstoffdaten

Oberfläche	sonstige	Werkstoff	Stahl
Kriechstromfestigkeit (CTI)	≥ 600		

### Allgemeine Daten

Farbe	grau	Schutzart	IP20
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 7035	Vergießbarkeit	Nein

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

**Zeichnungen**

