


**PTSC KB40X14**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Das RS 100 Profi bietet Ihnen eine flexible Lösung für Ihre Montagebedürfnisse, da sowohl eine Tragschiene- montage als auch eine Wandmontage möglich ist. Diese Vielseitigkeit erleichtert die Integration in verschiedene Umgebungen und Anwendungen. Das Gehäuse ist für den Eurokarten leiterplatten Standard nutzbar. Das Profil ist individuell zuschneidbar, sodass Sie es genau an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können. Für besonders schwere Bauteile können zusätzliche Rastfüße verwendet werden, die für eine verbesserte Stabilität sorgen und somit die Sicherheit Ihrer Installation erhöhen. Ein weiteres praktisches Feature ist die Möglichkeit, ein Abdeckprofil für den Schutz großer Bauteile, zu nutzen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Befestigungsschraube (Klemmen), 0.00 mm, Stahl, Tiefe: 7 mm, Breite: 16.9 mm, Höhe: 7 mm
Best.-Nr.	<a href="#">4019420000</a>
Art	PTSC KB40X14
GTIN (EAN)	4008190243029
VPE	100 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	7 mm	Tiefe (inch)	0.2756 inch
Höhe	7 mm	Höhe (inch)	0.2756 inch
Breite	16.9 mm	Breite (inch)	0.6654 inch
Nettogewicht	1.13 g		

#### Temperaturen

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Werkstoffdaten

Oberfläche	sonstige	Werkstoff	Stahl
------------	----------	-----------	-------

#### Allgemeine Daten

Farbe	grau	Farbtabelle (ähnlich)	RAL 7035
-------	------	-----------------------	----------

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		