



## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cURus)	E522350

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	25.5 mm	Tiefe (inch)	1.0039 inch
Höhe	29 mm	Höhe (inch)	1.1417 inch
Breite	12.6 mm	Breite (inch)	0.4961 inch
Nettogewicht	18 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	Umgebungstemperatur	-40 °C...70 °C
Betriebstemperatur		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus)	E522350
------------------------	---------

### Steuerseite

Statusanzeige	Nein
---------------	------

### Lastseite

Kontaktausführung	1 CO contact (AgNi)
-------------------	---------------------

### Allgemeine Daten

Farbe	transparent
-------	-------------

### Isolationskoordination

Schutzart	IP40
-----------	------

### Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (VDE)	40015457	Zertifikat-Nr. (cURus)	E522350
----------------------	----------	------------------------	---------

### Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik	Steckanschluss
------------------------	----------------

## Technische Daten

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		