



Das RS 100 Profi bietet Ihnen eine flexible Lösung für Ihre Montagebedürfnisse, da sowohl eine Tragschiene- montage als auch eine Wandmontage möglich ist. Diese Vielseitigkeit erleichtert die Integration in verschiedene Umgebungen und Anwendungen. Das Gehäuse ist für den Eurokarten leiterplatten Standard nutzbar. Das Profil ist individuell zuschneidbar, sodass Sie es genau an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können. Für besonders schwere Bauteile können zusätzliche Rastfüße verwendet werden, die für eine verbesserte Stabilität sorgen und somit die Sicherheit Ihrer Installation erhöhen. Ein weiteres praktisches Feature ist die Möglichkeit, ein Abdeckprofil für den Schutz großer Bauteile, zu nutzen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Abdeckprofil, RS 100 transparent, Abdeckprofil hohe Höhe, Breite: 2000 mm
Best.-Nr.	4169330000
Art	ADP 11
GTIN (EAN)	4008190229030
VPE	2 M

ADP 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	74.5 mm	Tiefe (inch)	2.9331 inch
Höhe	113 mm	Höhe (inch)	4.4488 inch
Breite	2000 mm	Breite (inch)	78.74 inch
Länge	0 mm	Nettogewicht	557.5 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Isolierstoff	PVC
Oberfläche	unbehandelt	Werkstoff	PVC

Allgemeine Daten

Farbe	transparent	Schutzart	IP20 im verbauten Zustand
Tragschiene	TS 32	Farbtabelle (ähnlich)	-

Wichtiger Hinweis

Produktthinweis

Beim Abdeckprofil und bei den Abschlussplatten stehen 3 Bauhöhen zur Wahl:
 TS-Montage ohne Abdeckung: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm
 TS-Montage mit niedriger Abdeckung: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm
 TS-Montage mit hoher Abdeckung: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm
 Direktmontage ohne/niedrige/hohe Abdeckung: 24 / 69 / 99 mm

Abmessungen der Leiterplatte
 Dicke: 1,6 (±0,2) mm, Breite: 100 (+0,5) mm
 Maß RS-Abschnitt = Leiterplattenlänge minus 4,5 mm
 Maß ADP-Abschnitt = Leiterplattenlänge minus 1 mm
 Beispiel:
 Leiterplattenlänge 160 mm, RS-Abschnitt = 155,5 mm, ADP-Abschnitt = 159 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03		

