

RKDG D11 PT6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Mit intelligenten Verdrahtungslösungen können Sie wertvolle Zeit- und damit Kosten sparen.

Der FieldPower®-Systembaukasten enthält für jede Verdrahtungsaufgabe die passende Lösung.

Klappbare Dichtungen für den Einsatz vorkonfektionierter Leitungen

Dichtungen mit M16- und M20-Anschlussgewinde verfügbar Integration von Befehls- und Meldegeräten in die Dichtung möglich

Allgemeine Bestelldaten

Field Power® Dichtung, Klappbare Dichtung, IP65 mit zugehörigem Gehäuse, IP65, mit zugehörigem Gehäuse, EPDM
<u>4323210000</u>
RKDG D11 PT6
4032248641215
10 ST



RKDG D11 PT6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewich				
Cooungon and Conner				
 Tiefe	18 mm	Tiefe (inch)	0.7087 inch	
Höhe	33.8 mm	Höhe (inch)	1.3307 inch	
Breite	46.7 mm	Breite (inch)	1.8386 inch	
Nettogewicht	25 g			
Temperaturen				
Lagertemperatur	-40 °C85 °C	Betriebstemperatur	-40 °C85 °C	
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew	Keine SVHC über 0,1 Gew%		
Allgemeine Angaben				
Werkstoff	EPDM	Silikone	Nein	
Farbe	schwarz	Bauform	Klappbare Dichtung	
Schutzart	IP65 mit zugehörigem Gehäuse, IP65, mit zugehörigem Gehäuse	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	
Einbaulage, Montagehinweis	in FieldPower® Dichtungseinsatz	Leitungstyp	rund	
Kabeldurchmesser außen, min.	9 mm	Kabeldurchmesser außen, max.	11 mm	
Klassifikationen				
ETIM 0.0	5000004	ET.11.7.0	5000004	
ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624	
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624	
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 9.1	27-18-27-90	
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15	
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15	
ECLASS 14.0	27-18-28-15	ECLASS 15.0	27-18-28-15	

Katalogstand / Zeichnungen