

RS PLC IPC-620 24-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Punkt-zu-Punkt-Verbindung

- Konvertierung zwischen IPC-620-Stecker und Steckverbinder
- 12-22-24-34-38 Punkte

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	6720001226
Art	RS PLC IPC-620 24-POINTS
GTIN (EAN)	4050118485820
VPE	1 ST

RS PLC IPC-620 24-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	50 mm	Tiefe (inch)	1.9685 inch
Höhe	29 mm	Höhe (inch)	1.1417 inch
Breite	266 mm	Breite (inch)	10.4724 inch
Nettogewicht	5014.98 g		

Temperaturen

Lagertemperatur 0...50 °C Betriebstemperatur 0...50 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite) Card edge

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite) Card edge

Bemessungsdaten

Betriebsspannung	50 V	Maximalstrom pro Kanal	3 A
Betriebsstrom Gesamt	10 A		

Isolationskoordinaten (EN50178)

Verschmutzungsgrad 2

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

WIRING-ARM SZL 24p

