

PAC-UNIV-HE20-F-6M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm ²
Best.-Nr.	7789100060
Art	PAC-UNIV-HE20-F-6M
GTIN (EAN)	8430243959599
VPE	1 ST

PAC-UNIV-HE20-F-6M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht

710 g

Temperaturen

Lagertemperatur

-10...60 °C

Betriebstemperatur

-10...50

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus

Konform

REACH SVHC

Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Kabellänge

6 m

Geeignet für

digitale Signale

Werkstoff

PVC

Kabel

Kabel LiYY

Anschluss Schnittstelle

FLAT CABLE CONECTOR
HE10 20P

Anzahl der Pole, min.

20 Pole

Außendurchmesser

8,6 ± 1 mm

Anschluss SPS

H0.25/10 (FERRULES
0.25mm²)

Leiterquerschnitt

0.25 mm²

Elektrische Daten

Gesamtstrom, max.

3 A

Hochspannungs Test

1 KV/1s

Zulässige Stromstärke je Pfad, max.

1 A

Nennspannung

≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac

Widerstand

≤ 80 mΩ/m

Betriebsspannung

≤ 60 V DC ≤ 25 V AC

Kapazität Ader / Adern

300 pF/m

Kapazität Ader / Schirm

300 pF/m

Klassifikationen

ETIM 8.0

EC000237

ETIM 9.0

EC000237

ETIM 10.0

EC000237

ECLASS 14.0

27-24-22-20

ECLASS 15.0

27-24-22-20