

PAC-XIOC-HE20-V3-10M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²	
BestNr.	<u>7789866100</u>	
Art	PAC-XIOC-HE20-V3-10M	
GTIN (EAN)	4099986635340	
VPE	1 ST	

Katalogstand / Zeichnungen 1



PAC-XIOC-HE20-V3-10M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen					
ROHS	Konform				
Abmessungen und Gewi	cnte				
Nettogewicht	2084 g				
Temperaturen					
Lagertemperatur	-1060 °C	Betriebstemperatur	-1050 °C		
Umweltanforderungen	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		
RoHS-Konformitätsstatus	Konform				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1				
SCIP	4bbt2c0d-0764-4tc8-bb2	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d			
Allgemeine Daten					
Kabellänge	10 m	Werkstoff	PVC		
Kabel	Kabel LiYY	Anschluss Schnittstelle	2X CONECTOR CABLE		
Kabei	Rabel Ell I	Anschids definitistene	PLANO HE10 20P		
Außendurchmesser	8,6 ± 1 mm	Anschluss SPS	FCN CONNECTOR 40P		
Leiterquerschnitt	0.25 mm²				
Elektrische Daten	'				
Gesamtstrom, max.	3 A	Zulässige Stromstärke je Pfad, max.	1 A		
Nennspannung	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Widerstand	≤ 80 mΩ/m		
Kapazität Ader / Adern	300 pF/m				
Klassifikationen					
ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237		
ETIM 8.0	EC000237 EC000237	ETIM 7.0	EC000237 EC000237		
ETIM 10.0	EC000237 EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20		
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-24-22-20		
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-24-22-20		
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-24-22-20		
ECLASS 15.0 ECLASS 15.0	27-24-22-20	LOLAGO 14.0	21-2 4 -22-20		

Katalogstand / Zeichnungen