

**SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, TIN+GOLD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich****Durchgangsverbindung**

- PLC-5 1771-Umbau auf steckbare Verbindung(en)
- 10-, 12-, 18-, 21 • oder 40-Punkt-Karten

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	7940125460
Art	<a href="#">SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, TIN+GOLD</a>
GTIN (EAN)	4064675256076
VPE	1 ST

## SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, TIN+GOLD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	144 mm	Tiefe (inch)	5.6693 inch
Höhe	254 mm	Höhe (inch)	10 inch
Breite	30 mm	Breite (inch)	1.1811 inch
Nettogewicht	2214.91 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	-20...60 °C	Betriebstemperatur	-20...50 °C
-----------------	-------------	--------------------	-------------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Bemessungsdaten UL

Lagertemperatur UL, max.	50 °C	Betriebstemperatur UL, min.	0 °C
Betriebstemperatur UL, max.	50 °C	Lagertemperatur UL, min.	0 °C
Nennstrom I <sub>max</sub>	3 A	Nennspannung UN	150 V UC

### Isolationskoordination (EN 60664-1)

Überspannungskategorie	II	Isolationsprüfung AC	0.84 kV
------------------------	----	----------------------	---------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

