

TS 35X105_MPC_12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Abbildung ähnlich

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Tragschiene, TS 35 x 7.5, TS 35, Breite: 164 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert
Best.-Nr.	8000037603
Art	TS 35X105_MPC_12
GTIN (EAN)	4050118653151
VPE	20 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	7.5 mm	Tiefe (inch)	0.2953 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1.378 inch
Breite	164 mm	Breite (inch)	6.4567 inch
Länge	105 mm	Länge (inch)	4.1338 inch
Nettogewicht	1.7 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	
--------------------	--

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Materialstärke	1 mm	Einbauhinweis	2 Schrauben
Normen	DIN EN 60715	Oberfläche	verzinkt und passiviert
Werkstoff	Stahl	Einbaubefestigung	geschraubt

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		