

WINDOW SET 160X120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Klippon TB (Terminal Box), Fenster, Höhe: 160 mm, Breite: 120 mm, Tiefe: 4 mm, Werkstoff: PC
Best.-Nr.	8000081760
Art	WINDOW SET 160X120
GTIN (EAN)	4064675855859
VPE	50 ST

WINDOW SET 160X120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	4 mm	Tiefe (inch)	0.1575 inch
Höhe	160 mm	Höhe (inch)	6.2992 inch
Breite	120 mm	Breite (inch)	4.7244 inch
Nettogewicht	2.8 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-35 °C...90 °C
--------------------	----------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Materialstärke	4 mm	Betriebstemperatur, max.	90 °C
Betriebstemperatur, min.	-35 °C	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Normen	EN 45545-2:2020	Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP66	Werkstoff	PC

Allgemeine Angaben Zubehör

Materialstärke	4 mm	Werkstoff	PC
----------------	------	-----------	----

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 14.0	27-37-13-92
ECLASS 15.0	27-37-13-92		