

HDC KIT HE-QT 06.100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

HDC-Kits sind standardisierte Bausätze, um einen kompletten Steckverbinder herzustellen.

Die HDC-Kits bestehen in der Regel aus Stifteinsatz, Buchseneinsatz, Steckergehäuse, Anbaugehäuse und Kabelverschraubung. Weidmüller bietet Ihnen ein Sortiment gängiger Steckverbinderkombinationen mit metrischen oder PG-Kabeleingangsgewinden an.

Bei dem SNAP IN-Anschluss ist die Leiteranschlussebene bereits geöffnet und der abisolierte Leiter kann einfach eingesteckt werden. In der Endposition schließt der patentierte Klemmmechanismus automatisch.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	8000151872
Art	HDC KIT HE-QT 06.100
GTIN (EAN)	4099987263078
VPE	1 ST

HDC KIT HE-QT 06.100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 338.6 g

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 100 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Allgemeine Daten

Oberfläche	Pulverlack	Schutzart	IP65
Baureihe	HE		

Ausführung

Kabelverschraubungen, Anzahl	1	Größe Kabeleingänge	PG 16
Anzahl Kabeleingang oben	0	Anzahl Kabeleingang seitlich	1
Anschlussart	SNAP IN	Ausführung Verschlussystem	Längsbügel am Unterteil
Baugröße	3	Dichtung	NBR
BG	3		

Allgemeine Angaben

Polzahl	6	Anschlussart PE	Schraubanschluss
Baugröße	3	Werkstoff	Aluminiumdruckguss
Baureihe	HE	Bemessungsspannung (DIN EN 61984)	500 V
Bemessungsstrom (DIN EN 61984)	24 A	BG	3

Ausführung

Klingenmaß Schlitz (Schraubanschluss)	SD 0,6 x 3,5	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16
Abisolierlänge Bemessungsanschluss	10 mm	Anschlussart	SNAP IN
Baugröße	3	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.	2.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min.	1 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	2.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	1 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, max.	2.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	1 mm ²
Oberfläche	Pulverlack	Werkstoff	Aluminiumdruckguss
BG	3		

HDC KIT HE-QT 06.100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Klassifikationen**

ETIM 8.0		EC002943	ETIM 9.0		EC002943
ETIM 10.0		EC002943	ECLASS 14.0		27-44-02-92
ECLASS 15.0		27-44-02-92			

HDC KIT HE-QT 06.100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

SPB



Zu unseren Einsätzen bieten wir unterschiedliches Zubehör an. Dies umfasst unter anderem Kodierungen für die Einsätze .

Allgemeine Bestelldaten

Art	SPB-M 3	Ausführung
Best.-Nr.	1203600000	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Sperrbolzen
GTIN (EAN)	4008190120047	
VPE	100 ST	