

MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Die MiBridge-Lösung. Adapter für die Migration – Siemens 505-4232A, 4332 oder AUGAT 739-0018 SPS
Die Frontadapter garantieren zusammen mit den vorkonfektionierten Kabeln eine sichere Migration von Siemens 505-4232A- oder 4332-Karten auf andere SPS-Systeme oder die u-remote-Module von Weidmüller.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	8000163031
Art	MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB
GTIN (EAN)	4099987606400
VPE	ST

MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	64.17 mm	Tiefe (inch)	2.5264 inch
Höhe	179.66 mm	Höhe (inch)	7.0732 inch
Breite	20 mm	Breite (inch)	0.7874 inch
Nettogewicht	9999 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-20...70 °C	Betriebstemperatur	-20...50 °C
-----------------	-------------	--------------------	-------------

Bemessungsdaten UL

Lagertemperatur UL, max.	70 °C	Betriebstemperatur UL, min.	-20 °C
Betriebstemperatur UL, max.	50 °C	Lagertemperatur UL, min.	-20 °C
Nennstrom Imax	40 A	Nennspannung UN	250 V

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite)	AUGAT 739-0018 PLC 40 pole connector	Anschluss zu PLC	Neue SPS-Reihenklemme oder festverdrahtet
-----------------------	--------------------------------------	------------------	---

Anschluss Daten

Anzahl der Pole (Steuerungsseite)	40 Pole	Anschluss (Feldseite)	AUGAT 739-0018 PLC 40 pole connector
-----------------------------------	---------	-----------------------	--------------------------------------

Bemessungsdaten

Betriebsspannung	250 V	Maximalstrom pro Kanal	3.96 A
Betriebsstrom Gesamt	40 A		

Isolationskoordinaten (EN50178)

Bemessungsisolationsspannung	300 V	Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2	Impulsspannungsprüfung (1,2/50µs)	2.5 kV
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC	1.5 kV		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

