

**SRC 1CO PCB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild****Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	RIDERSERIES RCL, Sockel, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler, Dauerstrom: 12 A, Printanschluss
Best.-Nr.	<a href="#">8690860000</a>
Art	SRC 1CO PCB
GTIN (EAN)	4032248361540
VPE	100 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2026-03-31T00:00:00+02:00

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cURus)	E223759

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	9 mm	Höhe (inch)	0.3543 inch
Breite	12.7 mm	Breite (inch)	0.5 inch
Länge	31 mm	Länge (inch)	1.2205 inch
Nettogewicht	3.7 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...70 °C	Umgebungstemperatur	-40 °C...70 °C
Betriebstemperatur		Feuchtigkeit	40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus)	E223759
------------------------	---------

### Lastseite

Nennschaltspannung	250 V AC	Dauerstrom	12 A
Schaltspannung AC, max.	300 V	Schaltleistung AC (ohmsch), max.	3000 VA
Kontaktausführung	1 CO contact		

### Allgemeine Daten

Farbe	schwarz
-------	---------

### Isolationskoordination

Bemessungsspannung	300 V	Verschmutzungsgrad	2
Spannungsfestigkeit Eingang - Ausgang	2,5 kVeff / 1 Min.	Spannungsfestigkeit offener Kontakt	1 kVeff / 1 min
Schutzart	IP20		

### Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Normen	UL508	Zertifikat-Nr. (cURus)	E223759
--------	-------	------------------------	---------

### Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik	Printanschluss	Raster in mm (P)	3.50 mm
------------------------	----------------	------------------	---------

## Technische Daten

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456	ECLASS 14.0	27-37-16-03
ECLASS 15.0	27-37-16-03		

**Zeichnungen**

**Maßbild**

