


MI8A-I/O S SUBD15B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Spezifischer Adapter an RELAIS MICROSERIE mit einem Kabel mit 10-poligem Flachsteckverbinder oder 15-poligem Steckverbinder Sub-D.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Adapter, MICRO-Interface, Steckverbinder IEC 60603/DIN41612, Schraubanschluss
Best.-Nr.	8800220000
Art	MI8A-I/O S SUBD15B
GTIN (EAN)	4032248497157
VPE	10 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2026-02-10T00:00:00+01:00

MI8A-I/O S SUBD15B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	61 mm	Tiefe (inch)	2.4016 inch
Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1.6535 inch
Breite	32 mm	Breite (inch)	1.2598 inch
Nettogewicht	27.46 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-20...85 °C	Betriebstemperatur	0...50 °C
-----------------	-------------	--------------------	-----------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6a1, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	a009610c-b9bf-4453-8f5a-4b028e0ef0cc

Anschluss Daten

Versorgungsspannung	max. 30 V AC/DC
---------------------	-----------------

Bemessungsdaten

Betriebsspannung	30 V UC	Maximalstrom pro Kanal	0.5 A
Betriebsstrom Gesamt	2 A		

Isolationskoordinaten (EN50178)

Entsprechend	DIN EN 50178	Bemessungsisolationsspannung	< 50 V AC
Überspannungskategorie	III	Verschmutzungsgrad	2
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC	0.35 kV		

Anschluss Versorgung

Art der Verbindung	Schraubanschluss
--------------------	------------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		