

## IE-CCM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Das Verbindungsmodul von Weidmüller ist immer dann hilfreich, wenn Sie auf engem Raum ohne Kabelreserve eine gebrochene Installationsleitung reparieren müssen, bzw. verlängern wollen.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verbindungsmodul, Cat.7 (ISO/IEC 11801), IP20
Best.-Nr.	<a href="#">8808410000</a>
Art	IE-CCM
GTIN (EAN)	4032248505999
VPE	1 ST

## IE-CCM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	112 mm	Tiefe (inch)	4.4094 inch
Höhe	20 mm	Höhe (inch)	0.7874 inch
Breite	37 mm	Breite (inch)	1.4567 inch
Länge	112 mm	Länge (inch)	4.4094 inch
Nettogewicht	155 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur
Verlegetemperatur	

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Daten

Anschluss 1	IDC	Anschluss 2	IDC
Artikelbeschreibung	Verbindungsmodul	Farbe	grau
Gehäusebasismaterial	vollgeschirmtes Metallgehäuse	Kategorie	Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Manteldurchmesser, min.	5.5 mm	Manteldurchmesser, max.	9.6 mm
Montageart	Wandmontage	Schirmung	Unverlierbarer 360° Schirmanschluss, davon getrennte Zugentlastung
Schutzart	IP20		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

**Eindrückwerkzeug für Twisted Pair-Kabel**

Eindrückwerkzeug für Twisted Pair-Kabel  
Unterschiedliche Messer für Anschlussleisten

- Des Typs 110 von AT&T
- Des Typs 66
- Des Typs LSA Plus von Krone (Standard- und Scherschneidfunktion) sowie für Telefondosen 630A6

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	PUNCH DOWN TOOL PDT	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9013970000</a>	Zubehör, Crimpwerkzeug für Kontakte
GTIN (EAN)	4008190887957	
VPE	1 ST	