

**IE-XM-USB/USB-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



SnapIn Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.6 in  
Kunststoff inkl. USB-Einsatz

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Einbaufansch, USB-Flansch, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Best.-Nr.	<a href="#">8892670000</a>
Art	IE-XM-USB/USB-IP67
GTIN (EAN)	4032248641123
VPE	1 ST

## IE-XM-USB/USB-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	37 g
--------------	------

### Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-20 °C...85 °C
Verlegetemperatur		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Daten

Anschluss 1	USB	Anschluss 2	USB
Artikelbeschreibung	USB-Flansch	Farbe	lichtgrau
Gehäusebasismaterial	PA 66, UL 94: V-0	Kategorie	Cat.6 (ISO/IEC 11801)
Montageart	Schaltschrank, Verteilerkasten	Schirmung	360&deg; Schirmkontakt
Schutzart	IP67	Steckzyklen	750

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

## IE-XM-USB/USB-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Zeichnungen

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Maßzeichnung



## IE-XM-USB/USB-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### RJ45 Kupplung / Modul

IE-Steckverbinder in IP20 für Kupfer- und Lichtwellenleiter



### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-XRJ45/IDC	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">8808330000</a>	Flanscheinsatz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248505913	
VPE	1 ST	