

KT ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Für Querverbindungen der Weidmüller Z-Reihe
- Für Querverbindungen WQV 2,5 bis WQV 35
- Für Querverbindungenfenster der Klemme WSI 6

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Cutting tool for one-hand operation
Best.-Nr.	9002170000
Art	KT ZQV
GTIN (EAN)	4032248291670
VPE	1 ST

KT ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	12 mm
Höhe	44 mm
Breite	208 mm
Nettogewicht	280.78 g

Tiefe (inch)	0.4724 inch
Höhe (inch)	1.7323 inch
Breite (inch)	8.189 inch

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Schneidwerkzeug zum quetschfreien Schneiden der Querverbindungen der Weidmüller Z-Reihe	Ausführung	mechanisch Einhand
---------------------	---	------------	--------------------

Schneidwerkzeuge

Kupferkabel - eindrähtig, max. (AWG)	2 AWG	Kupferkabel - eindrähtig, max.	35 mm ²
Kupferkabel - feindrähtig, max. (AWG)	6 AWG	Kupferkabel - feindrähtig, max.	16 mm ²
Kupferkabel - mehrdrähtig, max. (AWG)	2/0 AWG	Kupferkabel - mehrdrähtig, max.	70 mm ²
Kupferkabel, max. Ø	14 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		