

KT ZQV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Für Querverbindungen der Weidmüller Z-Reihe
- Für Querverbindungen WQV 2,5 bis WQV 35
- Für Querverbindungsfenster der Klemme WSI 6

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Ausführung | Cutting tool for one-hand operation |
| Best.-Nr. | 9002170000 |
| Art | KT ZQV |
| GTIN (EAN) | 4032248291670 |
| VPE | 1 ST |

KT ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|----------|---------------|-------------|
| Tiefe | 12 mm | Tiefe (inch) | 0.4724 inch |
| Höhe | 44 mm | Höhe (inch) | 1.7323 inch |
| Breite | 208 mm | Breite (inch) | 8.189 inch |
| Nettogewicht | 280.78 g | | |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Nicht betroffen |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|---|------------|--------------------|
| Artikelbeschreibung | Schneidwerkzeug zum quetschfreien Schneiden der Querverbindungen der Weidmüller Z-Reihe | Ausführung | mechanisch Einhand |
|---------------------|---|------------|--------------------|

Schneidwerkzeuge

| | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------|
| Kupferkabel - eindrätig, max. (AWG) | 2 AWG | Kupferkabel - eindrätig, max. | 35 mm ² |
| Kupferkabel - feindrätig, max. (AWG) | 6 AWG | Kupferkabel - feindrätig, max. | 16 mm ² |
| Kupferkabel - mehrdrätig, max. (AWG) | 2/0 AWG | Kupferkabel - mehrdrätig, max. | 70 mm ² |
| Kupferkabel, max. Ø | 14 mm | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000142 | ETIM 9.0 | EC000142 |
| ETIM 10.0 | EC000142 | ECLASS 14.0 | 21-04-47-01 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-47-01 | | |