

KT ZQV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Für Querverbindungen der Weidmüller Z-Reihe
- Für Querverbindungen WQV 2,5 bis WQV 35
- Für Querverbindungsfenster der Klemme WSI 6

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Cutting tool for one-hand operation
Best.-Nr.	9002170000
Art	KT ZQV
GTIN (EAN)	4032248291670
VPE	1 ST

KT ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	12 mm	Tiefe (inch)	0.4724 inch
Höhe	44 mm	Höhe (inch)	1.7323 inch
Breite	208 mm	Breite (inch)	8.189 inch
Nettogewicht	280.78 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Schneidwerkzeug zum quetschfreien Schneiden der Querverbindungen der Weidmüller Z-Reihe	Ausführung	mechanisch Einhand
---------------------	---	------------	--------------------

Schneidwerkzeuge

Kupferkabel - eindrätig, max. (AWG)	2 AWG	Kupferkabel - eindrätig, max.	35 mm ²
Kupferkabel - feindrätig, max. (AWG)	6 AWG	Kupferkabel - feindrätig, max.	16 mm ²
Kupferkabel - mehrdrätig, max. (AWG)	2/0 AWG	Kupferkabel - mehrdrätig, max.	70 mm ²
Kupferkabel, max. Ø	14 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		