

M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Mit Innenleiter von 1 mm ø
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
Best.-Nr.	9003750000
Art	M-D-STRIPAX LWL
GTIN (EAN)	4008190068042
VPE	1 ST

M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	16 mm	Tiefe (inch)	0.6299 inch
Höhe	135 mm	Höhe (inch)	5.3149 inch
Breite	82 mm	Breite (inch)	3.2283 inch
Nettogewicht	96.73 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Abisolierwerkzeug für Lichtwellenleiter
---------------------	--

Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	POF-Leiter mit Innenleiter 1 mm Ø	Leiterdurchmesser, max.	1 mm
Abisolierbereich AWG, max.	18 AWG	Abisolierlänge, max.	7.5 mm
Farbe	grau	Leiteranschlussquerschnitt, max.	0.78 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Zubehör / Ersatzteile

- Mit Innenleiter von 1 mm ø
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren

Allgemeine Bestelldaten

Art	MEHA KP LWL M-D-SPX	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9003760000	Zubehör, Ersatzmesser
GTIN (EAN)	4008190055110	
VPE	1 ST	