

MEHA KP LWL M-D-SPX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

- Mit Innenleiter von 1 mm ø
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Zubehör, Ersatzmesser
Best.-Nr.	9003760000
Art	MEHA KP LWL M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190055110
VPE	1 ST

MEHA KP LWL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	16 mm
Höhe	11.5 mm
Breite	26 mm
Länge	26 mm
Nettogewicht	11.5 g

Tiefe (inch)	0.6299 inch
Höhe (inch)	0.4528 inch
Breite (inch)	1.0236 inch
Länge (inch)	1.0236 inch

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Messersatz für LWL- Stripax
---------------------	--------------------------------

Abisolierwerkzeuge

Leiterdurchmesser, max.	1 mm	Farbe	grau
-------------------------	------	-------	------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		