

H0,5/10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.comFür Leiter von 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein
Best.-Nr.	9004050000
Art	H0,5/10
GTIN (EAN)	4008190153052
VPE	1000 ST
Verpackung	lose

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

UL File Number Search	UL Webseite
-----------------------	-----------------------------

Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744
------------------------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.05 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
-------------------------	-----------------------

REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
------------	----------------------------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse ohne Kunststoffkragen, (2)Aderendhülse	Ausführung	Standard
---------------------	--	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	1 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	10 mm
Kragendurchmesser (D2)	2.1 mm	L1 in mm	10.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 20	Abisolierlänge	10 mm
Leiteranschlussquerschnitt	0.5 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnungen

