



Für Leiter von 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1
• Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein
Best.-Nr.	9004090000
Art	H2,5/18
GTIN (EAN)	4008190147921
VPE	1000 ST
Verpackung	lose

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.18 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse ohne Kunststoffkragen	Ausführung	Standard
---------------------	------------------------------------	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	2.2 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm
Kragendurchmesser (D2)	3.4 mm	L1 in mm	18.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 14	Abisolierlänge	18 mm
Leiteranschlussquerschnitt	2.5 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnungen

