



Für Leiter von 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvanisch verzinnt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 25 mm, 25 mm, Nein
Best.-Nr.	<a href="#">9004170000</a>
Art	H25,0/25
GTIN (EAN)	4008190021863
VPE	250 ST
Verpackung	lose

**Technische Daten****Zulassungen**

Zulassungen



RoHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E499744

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 1.1 g

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Aderendhülse ohne Kunststoffkragen, (2)Aderendhülse	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

**Aderendhülsen**

Kontaktflächendurchmesser (D1)	7.3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	25 mm
Kragendurchmesser (D2)	9.5 mm	L1 in mm	25.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 3	Abisolierlänge	25 mm
Leiteranschlussquerschnitt	25 mm <sup>2</sup>		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

## Zeichnungen

