



Für Leiter von 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM)  
Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1  
• Lose verpackt im Polybeutel

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein
Best.-Nr.	<a href="#">9004210000</a>
Art	H50,0/18
GTIN (EAN)	4008190123383
VPE	100 ST
Verpackung	lose

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1.6 g
--------------	-------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse ohne Kunststoffkragen, (2)Aderendhülse	Ausführung	Standard
---------------------	--	------------	----------

### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	10.3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm
Kragendurchmesser (D2)	13 mm	L1 in mm	18.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 1	Abisolierlänge	18 mm
Leiteranschlussquerschnitt	50 mm <sup>2</sup>		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnungen**

