

H95,0/32**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Für Leiter von 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 32 mm, 32 mm, Nein
Best.-Nr.	9004260000
Art	H95,0/32
GTIN (EAN)	4008190102500
VPE	50 ST
Verpackung	lose

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	5.01 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse ohne Kunststoffkragen	Ausführung	Standard
---------------------	------------------------------------	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	14.5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	32 mm
Kragendurchmesser (D2)	17 mm	L1 in mm	32.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 3/0	Abisolierlänge	32 mm
Leiteranschlussquerschnitt	95 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnungen

