

SWIFTY CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kombiniertes Schneid-Abisolier-Werkzeug Swifty® CS und Swifty® CS Set zum quetschfreien Schneiden und Abisolieren von Kupferkabel bis 1,5 mm² eindrähtig und 2,5 mm² feindrähtig.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Cutting tool for one-hand operation
Best.-Nr.	9006020000
Art	SWIFTY CS
GTIN (EAN)	4032248257409
VPE	1 ST

SWIFTY CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	18 mm
Höhe	40 mm
Breite	40 mm
Nettogewicht	24.67 g

Tiefe (inch)	0.7087 inch
Höhe (inch)	1.5748 inch
Breite (inch)	1.5748 inch

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Schneideinsatz für Swiftys-Set	Ausführung	mechanisch Einhand
---------------------	--------------------------------	------------	--------------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		