


H2,5/17,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 8 mm, blau
Best.-Nr.	9006670000
Art	H2,5/17,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008 190332273
VPE	100 ST
Verpackung	Mehrfachbeutel

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.22 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse für kurz- u. erdschlußsichere Leitungen Farbe blau	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	2.3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm
Kragendurchmesser (D2)	7.9 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.3 mm
L1 in mm	17.50 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 14
Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm	Abisolierlänge	14 mm
Leiteranschlussquerschnitt	2.5 mm ²	Farbcode	Weidmueller

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnung

