

LG DMS PRO/ DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC
Best.-Nr.	9007460000
Art	LG DMS PRO/ DMS 3
GTIN (EAN)	4008190404970
VPE	1 ST

LG DMS PRO/ DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	178 mm
Höhe	78 mm
Breite	150 mm
Länge	178 mm
Nettogewicht	604.79 g

Tiefe (inch)	7.0079 inch
Höhe (inch)	3.0709 inch
Breite (inch)	5.9055 inch
Länge (inch)	7.0079 inch

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Technische Daten

Spannungsbereich	12 / 14.4 / 18 V	Artikelbeschreibung	Akku - Drehmomentschrauber mit 1/4" Antrieb
Elektroanschluss	220 - 240 V / 50 - 60 Hz		

Elektroschrauber

Ladegerät - Ausgang	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Ladegerät - Eingang	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Spindeldrehzahl im Arbeitsgang	200 u. 600 min-1	Gewicht	600 g
Nennspannung	3.6 V	Bitaufnahme	1/4" DIN 3126 Form E6.3
Akkuspannung	3.6 V	Gewicht - Ladegerät	600 g
Max. Kupplungsdrehmoment	3 Nm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ETIM 10.0	EC000359	ECLASS 14.0	21-05-29-01
ECLASS 15.0	21-05-29-01		