

LG DMS PRO/ DMS 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC
Best.-Nr.	9007460000
Art	LG DMS PRO/ DMS 3
GTIN (EAN)	4008190404970
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	178 mm	Tiefe (inch)	7.0079 inch
Höhe	78 mm	Höhe (inch)	3.0709 inch
Breite	150 mm	Breite (inch)	5.9055 inch
Länge	178 mm	Länge (inch)	7.0079 inch
Nettogewicht	604.79 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform
 REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten

Spannungsbereich	12 / 14.4 / 18 V	Artikelbeschreibung	Akku - Drehmomentschrauber mit 1/4" Antrieb
Elektroanschluss	220 - 240 V / 50 - 60 Hz		

Elektroschrauber

Ladegerät - Ausgang	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Ladegerät - Eingang	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Spindeldrehzahl im Arbeitsgang	200 u. 600 min-1	Gewicht	600 g
Nennspannung	3.6 V	Bitaufnahme	1/4" DIN 3126 Form E6,3
Akkuspannung	3.6 V	Gewicht - Ladegerät	600 g
Max. Kupplungsdrehmoment	3 Nm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ETIM 10.0	EC000359	ECLASS 14.0	21-05-29-01
ECLASS 15.0	21-05-29-01		