

DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	DMS 3, Elektrischer Drehmomentschrauber
Best.-Nr.	9007470000
Art	DMS 3 SET 1
GTIN (EAN)	4008190299224
VPE	1 ST

DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	205 mm	Tiefe (inch)	8.0709 inch
Höhe	205 mm	Höhe (inch)	8.0709 inch
Breite	325 mm	Breite (inch)	12.7952 inch
Länge	78 mm	Länge (inch)	3.0709 inch
Nettogewicht	1770 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Akku - Drehmomentschrauber inkl. Akku, Ladegerät, Bits, Kunststoffkoffer
---------------------	---

Elektroschrauber

Spindeldrehzahl im Arbeitsgang	200 u. 400 min-1	Gewicht	2004 g
Nennspannung	2.4 V	Bitaufnahme	1/4" DIN 3126 Form E6,3
Drehmomenteinstellung, max.	15 Nm	Drehmomenteinstellung, min.	15 Nm
Akku - Batterien	Ni-Mh Zellen	Akkugewicht	122 g
Akkuspannung	2.4 V		

Schraubwerkzeuge

Drehmomenteinstellung, max.	15 Nm	Drehmomenteinstellung, min.	15 Nm
-----------------------------	-------	-----------------------------	-------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel



DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Bits E6,3 - Schlitz

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9024000000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190852634	
VPE	5 ST	
Art	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9024020000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190852627	
VPE	5 ST	
Art	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9024030000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190852658	
VPE	5 ST	
Art	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9024040000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190852665	
VPE	5 ST	

Bits E6,3 - Kreuz Phillips / Recess

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Kreuzschlitz-Bits Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260,
Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	BIT E6,3 PH1X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9024080000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190870744	
VPE	5 ST	
Art	BIT E6,3 PH2X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9024090000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190870720	
VPE	5 ST	

DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Bits E6,3 - Kreuz Pozidriv / Supadriv

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Kreuzschlitz-Bits Typ Pozidriv PZ/DIN 5262, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

**Allgemeine Bestell Daten**

Art	BIT E6,3 PZ1X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	902410000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190870713	
VPE	5 ST	
Art	BIT E6,3 PZ2X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	902411000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190870706	
VPE	5 ST	

Bits E6,3 - Schlitz

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

**Allgemeine Bestell Daten**

Art	BIT E6,3 Z 0.8X4.0X39	Ausfuehrung
Best.-Nr.	902559000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190151935	
VPE	10 ST	
Art	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	920275000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4032248504725	
VPE	5 ST	
Art	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	920274000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4032248504718	
VPE	5 ST	

DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

DMS 3

Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Art	AKKU DMS 3	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9007450000	DMS 3, Batterie
GTIN (EAN)	4008190450106	
VPE	1 ST	

DMS PRO

Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Art	LG DMS PRO/ DMS 3	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9007460000	DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC
GTIN (EAN)	4008190404970	
VPE	1 ST	

Bit-Sortiment E6,3

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	BIT-BOX WI DMS 3	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9024970000	Zubehör, Schraubwerkzeug
GTIN (EAN)	4032248068067	
VPE	1 ST	