



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	DMS 3, Elektrischer Drehmomentschrauber
BestNr.	<u>9007470000</u>
Art	DMS 3 SET 1
GTIN (EAN)	4008190299224
VPE	1 ST





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen		
Zulassungen	CF	

Conform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	205 mm	Tiefe (inch)	8.0709 inch
Höhe	205 mm	Höhe (inch)	8.0709 inch
Breite	325 mm	Breite (inch)	12.7952 inch
Länge	78 mm	Länge (inch)	3.0709 inch
Nettogewicht	1770 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Akku -
	Drehmomentschrauber
	inkl. Akku, Ladegerät, Bits,
	Kunststoffkoffer -

Elektroschrauber

Spindeldrehzahl im Arbeitsgang	200 u. 400 min-1	Gewicht	2004 g
Nennspannung	2.4 V	Bitaufnahme	1/4" DIN 3126 Form E6,3
Drehmomenteinstellung, max.	15 Nm	Drehmomenteinstellung, min.	15 Nm
Akku - Batterien	Ni-Mh Zellen	Akkugewicht	122 g
Akkuspannung	2 4 V		

Schraubwerkzeuge

Drehmomenteinstellung, max.

Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395	
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395	
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 9.0	21-05-21-90	
ECLASS 9.1	21-04-04-17	ECLASS 10.0	21-05-21-90	
ECLASS 11.0	21-05-08-90	ECLASS 12.0	21-05-08-90	
ECLASS 13.0	21-05-08-90	ECLASS 14.0	21-05-08-90	
ECLASS 15.0	21-05-08-90			

Drehmomenteinstellung, min.

15 Nm

15 Nm

Katalogstand / Zeichnungen 2

Datenblatt

DMS 3 SET 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Bits E6,3 - Schlitz

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126



Allgemeine Bestelldaten

Art	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Ausfuehrung
BestNr.	9024000000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190852634	
VPE	5 ST	
Art	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Ausfuehrung
BestNr.	9024020000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190852627	
VPE	5 ST	
Art	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Ausfuehrung
Art BestNr.	BIT E6,3 0,8X4,0X70 9024030000	Ausfuehrung Zubehör, Schraubendrehereinsatz
		•
BestNr.	9024030000	•
BestNr. GTIN (EAN)	<u>9024030000</u> 4008190852658	•
BestNr. GTIN (EAN) VPE	9024030000 4008190852658 5 ST	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
BestNr. GTIN (EAN) VPE Art	9024030000 4008190852658 5 ST BIT E6,3 1,0X5,5X70	Zubehör, Schraubendrehereinsatz Ausfuehrung

Bits E6,3 - Kreuz Phillips / Recess

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss Kreuzschlitz-Bits Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126







Allgemeine Bestelldaten

Art	BIT E6,3 PH1X70	Ausfuehrung
BestNr.	9024080000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190870744	
VPE	5 ST	
Art	BIT E6,3 PH2X70	Ausfuehrung
Art BestNr.	BIT E6,3 PH2X70 9024090000	Ausfuehrung Zubehör, Schraubendrehereinsatz
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Bits E6,3 - Kreuz Pozidriv / Supadriv

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss Kreuzschlitz-Bits Typ Pozidriv PZ/DIN 5262, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126







Allgemeine Bestelldaten

Art	BIT E6,3 PZ1X70	Ausfuehrung
BestNr.	9024100000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190870713	
VPE	5 ST	
Art	BIT E6,3 PZ2X70	Ausfuehrung
Art BestNr.	BIT E6,3 PZ2X70 9024110000	Ausfuehrung Zubehör, Schraubendrehereinsatz

Bits E6,3 - Schlitz

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126



Allgemeine Bestelldaten

Art	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39	Ausfuehrung
BestNr.	9025590000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190151935	
VPE	10 ST	
Art	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Ausfuehrung
BestNr.	9202750000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4032248504725	
VPE	5 ST	
Art	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Ausfuehrung
BestNr.	9202740000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4032248504718	
VPE	5 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

DMS 3



Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Art	AKKU DMS 3	Ausfuehrung
BestNr.	9007450000	DMS 3, Batterie
GTIN (EAN)	4008190450106	
VPE	1 ST	
Art	LG DMS PRO/ DMS 3	Ausfuehrung
Art BestNr.	LG DMS PRO/ DMS 3 9007460000	Ausfuehrung DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC
	, and the second	

Bit-Sortiment E6,3



1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss

Allgemeine Bestelldaten

Art	BIT-BOX WI DMS 3	Ausfuehrung
BestNr.	9024970000	Zubehör, Schraubwerkzeug
GTIN (EAN)	4032248068067	
VPE	1 ST	

Erstellungs-Datum 06.11.2025 02:56:58 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 6