



Stiftschlüssel aus durchgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl, gefertigt nach DIN ISO 2636 L (DIN 911), Oberfläche hochwertig veredelt.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Mounting tool              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9008860000</a> |
| Art        | SKS 2,0-8,0                |
| GTIN (EAN) | 4032248266616              |
| VPE        | 1 ST                       |

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Breite       | 120 mm  | Breite (inch) | 4.7244 inch |
| Nettogewicht | 205.6 g |               |             |

### Umweltanforderungen

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Nicht betroffen                      |
| REACH SVHC              | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                    | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

### Technische Daten

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Artikelbeschreibung | Sechskant-Stiftschlüssel-Satz |
|---------------------|-------------------------------|

### Schraubwerkzeuge

|        |                                   |      |                         |
|--------|-----------------------------------|------|-------------------------|
| Anzahl | 7                                 | Form | Innensechskantschlüssel |
| Größe  | SW<br>2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0 |      |                         |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002210    | ETIM 9.0    | EC002210    |
| ETIM 10.0   | EC002210    | ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 |             |             |