

SKS 2,0-8,0 MR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Stiftschlüssel aus durchgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl, gefertigt nach DIN ISO 2636 L (DIN 911), Oberfläche hochwertig veredelt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	socket wrenches
Best.-Nr.	9008870000
Art	SKS 2,0-8,0 MR
GTIN (EAN)	4032248266623
VPE	1 ST

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	120 mm	Breite (inch)	4.7244 inch
Nettogewicht	202 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Sechskant-Stiftschlüssel-Satz mit Kugelkopf	Ausführung	Kugelkopf mit Magicring
---------------------	---	------------	-------------------------

Schraubwerkzeuge

Anzahl	7	Form	Innensechskantschlüssel, mit Kugelkopf
Größe	SW 2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002210	ETIM 9.0	EC002210
ETIM 10.0	EC002210	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		